

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,  
Typ: 3-8****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130056 3-8    |
| GTIN         | 4062406056049 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Kärnhåls-Ø                   | 73,2 mm   |
| Gäng-Ø                       | 76,2 mm   |
| Skärmaterial                 | HSS       |
| Gängdjup                     | 114,3 mm  |
| totallängd L                 | 160 mm    |
| Antal skär Z                 | 8         |
| Varvper tum                  | 8         |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 50 mm     |
| Skaftfyrcant □               | 39 mm     |
| Antal spånspår               | 8         |
| Gängstigning                 | 3,175 mm  |
| Gängtyp                      | UN-LH     |
| gänga                        | 3-8 UN LH |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Beläggning            | TiN   |
| Flankvinkel           | 60 grad   |
| Gängnorm              | ASME B1.1   |
| Toleransklass         | 2B +0,10  |
| Toleransklass         | 2B +0,20  |
| Toleransklass         | 1B  |
| Toleransklass         | 2B +0,05  |
| Toleransklass         | 2B  |
| Toleransklass         | 3B  |
| Skärfasform           | C   |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                            |
| Invändig              | nej   |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål<br>och genomgående hål |
| Skärriktning          | Vänster   |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för<br>konventionell bearbetning     |
| Färgring              | Utan  |
| Produktslag           | Gängtapp  |