

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 4.1/8-16****Beställningsdata**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 130051 4.1/8-16 |
| GTIN         | 4062406054182   |
| Artikelklass | 10N             |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Antal skär Z                 | 12             |
| Skaftfyrkant □               | 44 mm          |
| Varvper tum                  | 16             |
| Gäng-Ø                       | 104,8 mm       |
| Kärnhåls-Ø                   | 103,3 mm       |
| Skärmaterial                 | HSS            |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 56 mm          |
| totallängd L                 | 180 mm         |
| Gängstigning                 | 1,588 mm       |
| Antal spånspår               | 12             |
| Gängdjup                     | 157,16 mm      |
| Gängtyp                      | UN-LH          |
| gänga                        | 4.1/8-16 UN LH |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Beläggning            | obelagd   |
| Flankvinkel           | 60 grad   |
| Gängnorm              | ASME B1.1   |
| Toleransklass         | 2B +0,10  |
| Toleransklass         | 2B +0,20  |
| Toleransklass         | 1B  |
| Toleransklass         | 2B +0,05  |
| Toleransklass         | 2B  |
| Toleransklass         | 3B  |
| Skärfasform           | C   |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                            |
| Invändig              | nej   |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål<br>och genomgående hål |
| Skärriktning          | Vänster   |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för<br>konventionell bearbetning     |
| Färgring              | Utan  |
| Produktslag           | Gängtapp  |