

Garant**HM-NC-precisionsdubbhålsborr 90°, obelagd, Ø DC h6: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121019 12
GTIN	4045197647696
Artikelklass	11E

Beskrivning**Utförande:****Självcentrering** med **1-skärsgometri** ger **mycket noggranna stickmått**.**Användningsdata:**Med spetsvinkel **90°** för centreringsborrning och samtidig försänkning när ett spiralborr med mindre diameter följer.**OBS!:**

Använd varvtal för den faktiska borrar-Ø (ej generell för borrens ytter-Ø).

Observera matningsvärdet $f = 0,015$ mm/v!**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 1100 N/mm ²	0,015 mm/v
Spännspårlängd L_c	12 mm
Nominell Ø D_c	12 mm
Skafttolerans	h6
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	70 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans nom.-Ø	h6

Spetsvinkel	90 grad
Antal skär Z	1
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Förborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		