

**Garant****CDCT S40101, Sort: HU7310**

## Beställningsdata

Ordernummer	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Artikelklass	21I

## Beskrivning

CDCT S40101 HU7310 Sort: HU7310

spån-brytare: AF

Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,75 mmMatning  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 300 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,1 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	N
Matning $f$	0,03 - 0,25 mm/v
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	AF
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 300 m/min

Sort	HU7310
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,75 mm
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CDCT S40101
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning