

Garant**CDCT S40101, Sort: HB7410**

Beställningsdata

Ordernummer	268520 HB7410
GTIN	4062406057343
Artikelklass	211

Beskrivning

CDCT S40101 HB7410 Sort: HB7410

spån-brytare: TIS

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,23 mmMatning f : 0,05 - 0,23 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,05 - 0,23 mm
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	TIS
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
Hörnradie	0,1 mm
Primäranvändning	Ti

Matning f	0,05 - 0,23 mm/v
Sort	HB7410
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	CDCT S40101
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning