

Garant**CDCT S40104, Sort: HB7410**

Beställningsdata

Ordernummer	268540 HB7410
GTIN	4062406057466
Artikelklass	211

Beskrivning

CDCT S40104 HB7410 Sort: HB7410

spån-brytare: TIS

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,23 mmMatning f : 0,05 - 0,23 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,23 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,05 - 0,23 mm
spån-brytare	TIS
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min

Primäranvändning	Ti
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7410
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	CDCT S40104
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning