

Garant**CDCT S40102, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268530 HB7125-1
GTIN	4062406057435
Artikelklass	21I

Beskrivning

CDCT S40102 HB7125-1 Sort: HB7125-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,23 mm
Matning f : 0,05 - 0,23 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Sort	HB7125-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,05 - 0,23 mm
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	VS
Skärmaterial	VHM

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,23 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 140 m/min
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CDCT S40102
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning