

Garant**CDCT S40102, Sort: HU7310**

Beställningsdata

Ordernummer	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Artikelklass	211

Beskrivning

CDCT S40102 HU7310 Sort: HU7310
spån-brytare: AF
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,75 mm
Matning f : 0,03 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	N
Sort	HU7310
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 300 m/min
Skärdjup a_p	0,05 - 0,75 mm

Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
spån-brytare	AF
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CDCT S40102
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning