

Garant**GPCT S50102, Sort: HU7310**

Beställningsdata

Ordernummer	268560 HU7310
GTIN	4062406057510
Artikelklass	211

Beskrivning

GPCT S50102 HU7310 Sort: HU7310

spån-brytare: AF

Skärdjup a_p : 0,05 - 1,6 mmMatning f : 0,03 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 50 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 300 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,05 - 1,6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Sort	HU7310

Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	N
spån-brytare	AF
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	GPCT S50102
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning