

Garant**GPCT S50104, Sort: HB7410**

Beställningsdata

Ordernummer	268570 HB7410
GTIN	4062406057589
Artikelklass	211

Beskrivning

GPCT S50104 HB7410 Sort: HB7410
spån-brytare: TIS
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,35 mm
Matning f : 0,05 - 0,23 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,05 - 0,35 mm
Primäranvändning	Ti
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7410
Skärmaterial	VHM

spån-brytare	TIS
Matning f	0,05 - 0,23 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	GPCT S50104
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning