

Garant**GPCT S50102, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Artikelklass	211

Beskrivning

GPCT S50102 HB7125-1 Sort: HB7125-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,35 mm
Matning f : 0,05 - 0,23 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VS
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 140 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7125-1
Skärdjup a_p	0,05 - 0,35 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Matning f	0,05 - 0,23 mm/v
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	GPCT S50102
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning