

Garant**TDAT 070101, Sort: HB7410**

Beställningsdata

Ordernummer	268620 HB7410
GTIN	4062406057756
Artikelklass	21I

Beskrivning

TDAT 070101 HB7410 Sort: HB7410

spån-brytare: TIS

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,23 mmMatning f : 0,05 - 0,23 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,1 mm
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
Primäranvändning	Ti
spån-brytare	TIS
Matning f	0,05 - 0,23 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HB7410
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,05 - 0,23 mm

Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	TDAT 070101
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning