

Garant**TDAT 070102, Sort: HB7035**

Beställningsdata

Ordernummer	268630 HB7035
GTIN	4062406057787
Artikelklass	211

Beskrivning

TDAT 070102 HB7035 Sort: HB7035

spån-brytare: SF

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,23 mmMatning f : 0,03 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 150 m/minSkärhastighet v_c sekundär användning: 60 - 150 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 150 m/min
spån-brytare	SF
Sort	HB7035
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,2 mm
Skärmaterial	VHM

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c sekundär användning	60 - 150 m/min
Sekundär användning	K
Skärdjup a_p	0,05 - 0,23 mm
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	TDAT 070102
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning