

Garant**TDAT 070102, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Artikelklass	21I

Beskrivning

TDAT 070102 HB7125-1 Sort: HB7125-1

spån-brytare: VS

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,23 mmMatning f : 0,05 - 0,23 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 140 m/min
Primäranvändning	M
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	VS
Matning f	0,05 - 0,23 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,05 - 0,23 mm

Sort	HB7125-1
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	TDAT 070102
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning