

Garant**GCCT 060204, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Artikelklass	211

Beskrivning

GCCT 060204 HB7125-1 Sort: HB7125-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,35 mm
Matning f : 0,05 - 0,23 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 140 m/min
Matning f	0,05 - 0,23 mm/v
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Sort	HB7125-1
Skärdjup a_p	0,05 - 0,35 mm

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	GCCT 060204
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning