

Garant**TDAT 070104, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268640 HB7125-1
GTIN	4062406057879
Artikelklass	21I

Beskrivning

TDAT 070104 HB7125-1 Sort: HB7125-1

spån-brytare: VS

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,23 mmMatning f : 0,05 - 0,23 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VS
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7125-1
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 140 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,05 - 0,23 mm
Matning f	0,05 - 0,23 mm/v

Primäranvändning	M
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	TDAT 070104
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning