

Garant**GCCT 060202, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268590 HB7125-1
GTIN	4062406057671
Artikelklass	211

Beskrivning

GCCT 060202 HB7125-1 Sort: HB7125-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,35 mm
Matning f : 0,05 - 0,23 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB7125-1
spån-brytare	VS
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,23 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 140 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,05 - 0,35 mm
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	GCCT 060202
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning