

Garant**GCCT 060202, Sort: HB7035**

Beställningsdata

Ordernummer	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Artikelklass	211

Beskrivning

GCCT 060202 HB7035 Sort: HB7035

spån-brytare: SF

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,35 mmMatning f : 0,03 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 150 m/minSkärhastighet v_c sekundär användning: 60 - 150 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c sekundär användning	60 - 150 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Sekundär användning	K
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 150 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,05 - 0,35 mm

Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradi	0,2 mm
Sort	HB7035
spån-brytare	SF
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	GCCT 060202
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning