

Garant**Roterande fil, VHM, Typ: T1610/6****Beställningsdata**

Ordernummer	541000 T1610/6
GTIN	4062406057152
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Avgradningsfräs (invändig) med vänstergående tandning och 45°-vinkel för **avfasning**.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

OBS!:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	16 mm
Formbeskrivning	Avgradare
Vinkel	45 grad
Skaft-Ø	6 mm

förkortning tandning	Z3
totallängd	70 mm
Tandningsfinhetsgrad	medel
huvudlängd	10 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil