

Garant
Planfräs 43° Octo, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 125/8mm

Beställningsdata

Ordernummer	213300 125/8
GTIN	4045197702043
Artikelklass	210

Beskrivning
Utförande:

43° planfräs med upp till 8 användbara skäreggar per vändskär.

Användningsdata:

Genom den utpräglat positiva geometrin uppnås mycket fina ytor. Lättskärande planfräs.

OBS!:

För att alla **8 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**.

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**),

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Skrivsats för vändskär	219808 (15IP; 3,8 Nm)
totallängd L_{tot}	63 mm
max. utvändig diameter D_{max}	134 mm
Skär-Ø D_c	125 mm

FästhålsØ	40 mm
Passande vändskär	OF.. 050405
Antal skär Z	8
Inställningsvinkel κ	43 grad
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	43 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219808
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP