

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, MF: M43X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130010 M43X1
GTIN	4062406057237
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet: 1 st

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
totallängd L	220 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	42 mm
Gäng-Ø	43 mm
Gängstigning	1 mm
Skafftyrkant □	29 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skaftdiameter D _s	36 mm
Gängtyp	MF
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Gängdjup	107,5 mm
gänga	M43×1
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp