

Garant**GARANT Master TM gängfräsar med cylindriskt skaft, TiAlN, NPT: 1/16-27****Beställningsdata**

Ordernummer	139729 1/16-27
GTIN	4062406058142
Artikelklass	11D

Beskrivning**Utförande:**

HM-gängfräs med **ojämn skärledning och ökat antal skär**. Tack den vare **ojämna skärledningen** uppnås en **tyst gång** och **lång verktygslivslängd**.

Nyutvecklade universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.

- **Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärledning.**
- **Ökat antal skär.**
- **Ny beläggning för optimal slitstyrka.**
- **Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.**

Användningsdata:

För **koniska rörgångor (NPT)** enligt ANSI B1.20.1, för gängor med tätningsmedel.

OBS!:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA

Beställ form **HB**: med **nr 139729 + 129100 HB**

Beställ form **HE**: med **nr 139729 + 129100 HE**

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,941 mm
total längd L	58 mm
Skaftlängd L _s	36 mm
Gäng-Ø	7,9 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Antal spånspår	4

Varvper tum	27
Tandantal Z	4
Matning f_z i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Skärlängd L_c	8,93 mm
gänga	1/16-27 NPT
Nominell $\varnothing D_c$	5,39 mm
Serie	Master TM
Beläggning	TiAlN
Gängtyp	NPT
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	VHM
Norm	ANSI B 1.20.1
Konförhållande	1:16
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	ja
Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärledning	Oregelbunden
Skärriktning	Höger
Skafttolerans	h6
Färgring	grön
Användning inomhus/utomhus	Invändig
Produktslag	Gängfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	220 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	220 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N

Stål < 500 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 50 HRC	mindre lämplig	45 m/min	H
TOOLOX 33	lämplig	85 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
CuZn	lämplig	200 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
Luft	lämplig		
Tjänster			
Skafslipning Typ HB		129100 HB	
Skafslipning Typ HE		129100 HE	