

Garant**RC.T 0602, Sort: HU7310-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Artikelklass	21G

Beskrivning

RC.T 0602 HU7310-1 spån-brytare: AM
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 350 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Sort	HU7310-1
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Primäranvändning	N

spån-brytare	AM
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	RCGT 0602
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning