

Garant**RC.X 1003, Sort: HU7310-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260640 HU7310-1
GTIN	4062406058401
Artikelklass	21G

Beskrivning

RC.X 1003 HU7310-1 spån-brytare: AM
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 350 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HU7310-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	AM

Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	RCGX 1003
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning