

Garant**RC.X 1204, Sort: HU7310-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Artikelklass	21G

Beskrivning

RC.X 1204 HU7310-1 spån-brytare: AM
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 350 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
spån-brytare	AM
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU7310-1
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	RCGX 1204
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning