

Garant**CCGT 030102, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Sort	HB7125-1
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Skärdjup a_p	0,05 - 0,2 mm
Primäranvändning	M
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	VF
ISO-kod vändskär	CCGT 030102

Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning