

**Garant****CNMG 120408, Sort: HB7210-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250158 HB7210-1
GTIN	4062406058890
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	K
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7210-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 450 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Matning $f$	0,3 - 0,7 mm/v
spån-brytare	GM
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradi	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Beläggning	TiCN

ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning