

Garant**CNMG 120412, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250160 HB7210-1
GTIN	4062406058906
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Sort	HB7210-1
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	GM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Beläggning	TiCN

ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning