

Garant**CNMG 120416, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250162 HB7210-1
GTIN	4062406058920
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Hörnradie	1,6 mm
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	GM
Sort	HB7210-1
Primäranvändning	K
Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
Beläggning	TiCN

ISO-kod vändskär	CNMG 120416
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning