

**Garant****CNMG 160616, Sort: HB7210-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250338 HB7210-1
GTIN	4062406058982
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 160616 HB7210-1 Sort: HB7210-1  
spån-brytare: GG  
Skärdjup  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Matning  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 450 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	GG
Primäranvändning	K
Hörnradie	1,6 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 450 m/min
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7210-1
Skärdjup $a_p$	0,4 - 6,5 mm

Matning f	0,32 - 0,8 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	CNMG 160616
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning