

Garant**DNMG 150612, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250864 HB7210-1
GTIN	4062406059033
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150612 HB7210-1 Sort: HB7210-1
spån-brytare: GG
Skärdjup a_p : 0,4 - 6,5 mm
Matning f : 0,32 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	K
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
spån-brytare	GG
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7210-1

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Matning f	0,32 - 0,8 mm/v
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning