


Garant**SNMG 120408, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251224 HB7210-1
GTIN	4062406059040
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Primäranvändning	K
spån-brytare	GM
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7210-1
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Beläggning	TiCN

ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning