


**Garant****SNMG 190616, Sort: HB7210-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251336 HB7210-1
GTIN	4062406059101
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 190616 HB7210-1 Hörnradie: 1,6 mm  
Sort: HB7210-1  
spån-brytare: GG  
Skärdjup  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Matning  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 450 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,32 - 0,8 mm/v
Primäranvändning	K
Sort	HB7210-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
spån-brytare	GG

Hörnradie	1,6 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 450 m/min
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	SNMG 190616
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning