

Garant**WNMG 080408, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252070 HB7210-1
GTIN	4062406059156
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080408 HB7210-1 Sort: HB7210-1
spån-brytare: GM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,4 - 6,5 mm
Matning f : 0,3 - 0,7 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7210-1
Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Primäranvändning	K
spån-brytare	GM
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning