


**Garant****SNMG 120412, Sort: HB7210-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	251226 HB7210-1
GTIN	4062406059064
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 450 m/min
Skärmaterial	VHM
Matning $f$	0,3 - 0,7 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	GM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Sort	HB7210-1
Primäranvändning	K
Beläggning	TiCN

ISO-kod vändskär	SNMG 120412
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning