

Garant**WNMG 080412, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252072 HB7210-1
GTIN	4062406059163
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	K
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Sort	HB7210-1
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
spån-brytare	GM
Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	WNMG 080412

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning