


Garant**CC.T 09T304, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T304 HB7210-1 Sort: HB7210-1
spån-brytare: GM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	K
Sort	HB7210-1
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
spån-brytare	GM

Skärmaterial	VHM
Hörnradi	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning