

Garant**DC.T 11T308, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HB7210-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
spån-brytare	GM
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Beläggning	TiCN

ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning