

**CNMG 120404, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250102 CA025P
GTIN	4960664857180
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	CA025P
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	PQ
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	105 - 435 m/min
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMG 120404

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning