

**CNMG 120408, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250104 CA025P
GTIN	4960664857197
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	105 - 435 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Sort	CA025P
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PQ
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMG 120408

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning