

**CNMG 120408, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120408 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: PS
Skärdjup a_p : 1 - 3,5 mm
Matning f : 0,15 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PS
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA025P
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Hörnradie	0,8 mm

Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	1 - 3,5 mm
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning