


CNMG 120408, Sort: CA025P

Beställningsdata

Ordernummer	250371 CA025P
GTIN	4960664863648
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120408 CA025P Sort: CA025P
 spån-brytare: PH
 Skärdjup a_p : 1 - 10 mm
 Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PH
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Sort	CA025P
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Skärmaterial	VHM

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning