


**CNMG 160608, Sort: CA025P**

**Beställningsdata**

Ordernummer	250376 CA025P
GTIN	4960664863679
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CNMG 160608 CA025P Sort: CA025P  
 spån-brytare: PH  
 Skärdjup  $a_p$ : 1 - 10 mm  
 Matning  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivning**

Sort	CA025P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	PH
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 420 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	1 - 10 mm

Primäranvändning	P
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning