

**CNMM 120412, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250492 CA025P
GTIN	4960664863754
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Sort	CA025P
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	PX
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMM 120412

Antal byten/skär

4

Produktlag

Vändskär för svarvning