

**CNMM 120416, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250493 CA025P
GTIN	4960664863761
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	PX
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1,6 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Skärmaterial	VHM
Sort	CA025P
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMM 120416

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning