

**CNMM 160612, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250497 CA025P
GTIN	4960664863785
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	CA025P
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PX
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1,2 mm
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMM 160612

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning