

**DNMG 150608, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	PQ
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	105 - 435 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Matning $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA025P
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	DNMG 150608

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning