

**DNMG 150612, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250798 CA025P
GTIN	4960664864256
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150612 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: PS
Skärdjup a_p : 1 - 4 mm
Matning f : 0,15 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
spån-brytare	PS
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	1 - 4 mm
Sort	CA025P

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning