

**DNMG 150612, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250893 CA025P
GTIN	4960664864430
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150612 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: PH
Skärdjup a_p : 1 - 5 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
spån-brytare	PH
Sort	CA025P

Skärdjup a_p	1 - 5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning