

**SNMG 120408, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	251356 CA025P
GTIN	4960664864782
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Sort	CA025P
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PH
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning